



WS036

systo Łącznik na klucz 3 pozycyjny 10AX / 250V a.c. 2M biały

Właściwości techniczne

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż podtynkowy
----------------	-------------------

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Materiały

Kolor	Czysta biel
Kod RAL	9010
Wykończenie powierzchni	Mat
Materiał	Poliwęglan (PC)
Obróbka	Lakierowany

Identyfikacja

Konfiguracja elementów	Mechanizm z górną obudową
------------------------	---------------------------

Łączność

Rodzaj montażu	Montaż zaciskowy Wpuszczany
----------------	--------------------------------

Wymiary

Wymiary	45 x 45 mm
Zakres głębokości wbudowania	40 mm
Wbudowane puszkki podtynkowe	40 mm

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
Odporność na uderzenie IK	IK07

Architektura

Element sterujący/obsługowy	Klucz
-----------------------------	-------

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	10 A
-----------------	------

Dodatkowe informacje

Oświetlenie	Bez podświetlenia (nie może być podświetlony)
-------------	---

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACh – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak