



KDN451E

Phasenschiene 3 polig+N mit Gabelanschluss 16mm² 80A 54 Module

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom 80 A

Architektur

Polanzahl 4

Abmessungen

Länge 1000 mm

Spannung

Stossspannungsfestigkeit 4500 V

Bemessungsbetriebsspannung U_e 230 - 400 V

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 16 mm²

Anschluss-/Steckertyp Phasenschiene mit Gabel

Kapazität

Anzahl Module 54

Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja

REACH-konform Ja

RoHS-konform Ja