



WL1162

**Toma Schuko con tapa IP44, lumina, plata**

**Características técnicas**

**Tensión**

Tensión asignada	250 V
------------------	-------

**Corriente eléctrica**

Corriente nominal asignada	16 A
----------------------------	------

**Condiciones de uso**

Temperatura de funcionamiento	-10 - 35 °C
-------------------------------	-------------

**Frecuencia**

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

**Materiales**

Colour	Plata
Código RAL	9006
Acabado de la superficie	Mate
Material	Metal Plástico
Tratamiento	Lacado

**Dimensiones**

Altura	71 mm
Anchura	71 mm
Profundidad	47 mm
Profundidad de montaje cajas de empotrar	35 mm

**Instalación, montaje**

Montaje en	Empotrado
------------	-----------

**Conectividad**

Tipo de conexión	Borne de tornillo
Tipo de montaje	Montaje de garra Conexión con tornillos

**Equipo**

Toma de tipo conector/toma de corriente	SCHUKO
Mecanismo central girado	No
Con tapa abatible	Sí
Con lámpara de señal	No

**Accesorios**

Tiene espacio de etiquetado	No
-----------------------------	----

**Tapa, puerta**

Tipo de tapa	Tapa con bisagras abatible
--------------	----------------------------

**Capacidad**

Número de módulos	0
-------------------	---

**Seguridad**

Con protección de contacto mejorada	Sí
Resistencia al impacto IK	IK02
Clase de protección de entrada (IP)	IP20

**Funciones**

Con iluminación orientable	No
Con iluminación funcional	No

**Identificación**

Con impresión	No
---------------	----

---

**Texto**

Tapa	Placa central
Protección	Protección reforzada contra el contacto accidental

---

**Características técnicas**

lumina

---

**Sostenibilidad**

Sin halógenos	Sí
Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí