



WL1162

Zásuvka schuko s clonkami a víčkem, stříbrná mat

Technické vlastnosti

Napětí

| | |
|------------------|-------|
| Jmenovité napětí | 250 V |
|------------------|-------|

Elektrický proud

| | |
|-----------------|------|
| Jmenovitý proud | 16 A |
|-----------------|------|

Podmínky použití

| | |
|------------------|-------------|
| Provozní teplota | -10 - 35 °C |
|------------------|-------------|

Frekvence

| | |
|-----------|------------|
| Frekvence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

Materiál

| | |
|------------------|--------------------|
| Barva | Stříbrná |
| Kód RAL | 9006 |
| Povrchová úprava | Matná |
| Materiál | Kov Umělá hmota |
| Povrch | Lakované |

Rozměry

| | |
|--|-------|
| Výška | 71 mm |
| Šířka | 71 mm |
| Hloubka | 47 mm |
| Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž | 35 mm |

Instalace, montáž

| | |
|--------|------------------|
| Montáž | Zapuštěná montáž |
|--------|------------------|

Konektivita

| | |
|---------------|--|
| Typ připojení | Šroubová svorka |
| Druh montáže | Upevnění příchytkou Šroubovací přípojka |

Vybavení

| | |
|---|--------|
| Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky | SCHUKO |
| Otočná středová vložka | Ne |
| Se zavěšeným víkem | Ano |
| Se signálním světlem | Ne |

Příslušenství

| | |
|---------------|----|
| Popisové pole | Ne |
|---------------|----|

Kryt, dveře

| | |
|----------|-----------------------------|
| Typ víka | Výklopný kryt se vrátí zpět |
|----------|-----------------------------|

Kapacita

| | |
|--------------|---|
| Počet modulů | 0 |
|--------------|---|

Bezpečnost

| | |
|-----------------------------------|------|
| Se zvýšenou ochranou proti dotyku | Ano |
| Mechanická odolnost IK | IK02 |
| Stupeň krytí IP | IP20 |

Funkce

| | |
|--------------------------|----|
| S orientačním osvětlením | Ne |
| S funkčním osvětlením | Ne |

Identifikace

| | |
|------------|----|
| S potiskem | Ne |
|------------|----|

Texty

| | |
|---------|---|
| Kryt | Centrální krycí deska |
| Ochrana | Zvýšená ochrana proti nebezpečnému dotyku |

Vhodné pro

lumina

Udržitelnost

| | |
|----------------------------|-----|
| Neobsahuje halogeny | Ano |
| Bez REACh-SVHC | Ano |
| V souladu se směrnicí RoHS | Ano |