



WL1163

**Toma Schuko con tapa IP44, lumina, negro**

**Características técnicas**

**Corriente eléctrica**

Corriente nominal asignada	16 A
----------------------------	------

**Tensión**

Tensión asignada	250 V
Tensión nominal	250 - 250 V

**Condiciones de uso**

Temperatura de funcionamiento	-10 - 35 °C
-------------------------------	-------------

**Frecuencia**

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

**Materiales**

Colour	Negro
Código RAL	9004
Acabado de la superficie	Mate
Material	Metal Plástico
Tratamiento	Lacado

**Dimensiones**

Altura	71 mm
Anchura	71 mm
Profundidad	47 mm
Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado	35 mm

**Instalación, montaje**

Montaje en	Empotrado
------------	-----------

**Conectividad**

Tipo de conector/enchufe	Borne de tornillo
Tipo de montaje	Montaje de garra Conexión con tornillos

**Equipo**

Tipo de conector/enchufe toma de enchufe	SCHUKO
Inserto central girado	No
Con tapa abatible	Sí
Con lámpara de señal	No

**Accesorios**

Tiene campo de etiquetado	No
---------------------------	----

**Capacidad**

Número de módulos	0
-------------------	---

**Seguridad**

Con protección de contacto mejorada	Sí
Resistencia al impacto IK	IK02
Índice de protección IP	IP20

**Funciones**

Con iluminación orientable	No
Con iluminación funcional	No

**Texto**

Inscripción	Sin inscripción
Funda	Tapa central
Protección	Protección reforzada contra el contacto accidental

**Características técnicas**

Hager lumina

**Sostenibilidad**

Sin halógenos Sí

REACH - libre de SVHC Sí

Conforme con RoHS Sí