



GD113N



Kapsling 1 x 13 moduler i plåt med dörr

Tekniska egenskaper

Installation, montering

Lämplig för utomhusinstallation	Nej
Montering	Utanpåliggande montering

Elektrisk ström

Märkström	63 A
-----------	------

Utrustning

Antal skenor	1
Antal rader	1
Antal sektioner i bredd	1
Med lås	Nej
Har neutralanslutningsblock	Ja

Kapacitet

Antal moduler	13
---------------	----

Funktioner

Med kabelgenomföringar	Ja
------------------------	----

Dimensioner

Höjd	250 mm
Bredd	250 mm
Djup	130 mm

Skydd, dörr

Antal dörrar	1
--------------	---

Dimensioner

Antal breddenheter	13
--------------------	----

Skydd, dörr

Dörr/lock transparent	Nej
-----------------------	-----

Material

Material	Stål
RAL-kod	9010
Färg	Vit

Utrustning

Har jordanslutningsblock	Ja
Har monteringsplatta	Ja

Säkerhet

Skyddsklass	Isoleringsklass I
Kapslingsklass (IP)	IP30
Låstyp	Utan lås
Skyddsklass med dörr	IP40

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja