



KXA02NH

Durchgangsklemme-Neutral 2,5mm², 800V-24A, Schraubtechnik

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

| | |
|-----------|------|
| Nennstrom | 24 A |
|-----------|------|

Abmessungen

| | |
|--------|----------|
| Höhe | 48,50 mm |
| Breite | 44,50 mm |
| Tiefe | 5 mm |

Installation, Montage

| | |
|-------------|-------------|
| Montage auf | DIN Schiene |
|-------------|-------------|

Anschluss

| | |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter | 0.5 - 2.5 mm ² |
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter | 0.5 - 4 mm ² |

Werkstoff

| | |
|-----------|---------------|
| Farbe | Blau |
| Werkstoff | Polyamid (PA) |

Konnektivität

| | |
|--------------|------------------|
| Anschlussart | Schraubanschluss |
|--------------|------------------|

Nachhaltigkeit

| | |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform | Ja |