Produktdatenblatt
FR45E

FR45E

Schrank, univers, IP55/I, 650x1300x275mm

Technische Eigenschaften

Abmessungen	
Höhe	650 mm
Breite	1300 mm
Tiefe	275 mm
Materialdicke Seitenwand	1,50 mm

Sicherheit	
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP55
Schutzklasse	Schutzklasse I
Schließungstyp	Ohne Schloss
Stoßfestigkeit IK	IK10

Ausstattung	
Anzahl Felder	5
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	10

Installation, Montage	
Montage auf	Wandbefestigung
Geeignet für Aussenbereich	Nein

Werkstoff	
Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Werkstoff	Stahl

Ausstattung	
Anzahl Reihen	4

Werkstoff	
Glanzgrad	Matt

Abdeckung, Tür	
Anzahl Schranktüren	2
Anzahl der Schlösser	1
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
Art der Schranktür	Doppeltür, asymmetrisch

Elektrischer Strom	
Nennstrom	800 A

Spannung	
Nennspannung	690 - 690 V

Nachhaltigkeit	
RoHS-konform	Ja