



LF2502509016

### Leitungsführungskanal aus PVC LF 25x25mm verkehrsweiß

#### Technische Eigenschaften

##### Abmessungen

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Höhe                        | 25 mm                     |
| Breite                      | 25 mm                     |
| Länge                       | 2000 mm                   |
| Lichter innerer Querschnitt | 500 - 500 mm <sup>2</sup> |

##### Kapazität

|   |   |
|---|---|
| Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte) | 2 |
|---|---|

##### Werkstoff

|            |                        |
|------------|------------------------|
| Werkstoff  | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Oberfläche | Unbehandelt            |
| RAL Nummer | 9016                   |
| Farbe      | Verkehrsweiss          |

##### Sicherheit

|                   |      |
|-------------------|------|
| Stoßfestigkeit IK | IK07 |
| Schutzart IP      | IP30 |

##### Normen

|  |      |
|--|------|
| Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12 | Nein |
|--|------|

##### Einsatzbedingungen

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Betriebstemperatur | -5 - 60 °C |
|--------------------|------------|

##### Anschlussmöglichkeiten

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Kanalverbindung | Ohne Kupplung |
|-----------------|---------------|

##### Ausstattung

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Anzahl der Trennwände       | 0     |
| Kammeranzahl                | 1 - 1 |
| Anzahl steckbare Trennwände | 0     |
| Mit Kabelhalteklemmer       | Nein  |
| Mit Schutzfolie             | Nein  |

##### Nachhaltigkeit

|               |    |
|---------------|----|
| REACH-konform | Ja |
| RoHS-konform  | Ja |

#### Abbildungen | Zeichnungen

