



M-MDG110

Geschlossenes Modul für Moduldach Breite 1100mm

Technische Eigenschaften

Abmessungen

| | |
|--------|--------|
| Höhe | 14 mm |
| Breite | 888 mm |
| Tiefe | 154 mm |

Ausstattung

| | |
|---------------------|------|
| Mit Kabeleinführung | Nein |
| Mit Entlüftung | Nein |

Werkstoff

| | |
|-----------|-------|
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | Zink |

Installation, Montage

| | |
|----------------------------|------|
| Geeignet für Aussenbereich | Nein |
|----------------------------|------|

Architektur

| | |
|------------------------------|------|
| Geeignet zur Dachbeplankung | Ja |
| Geeignet zur Bodenbeplankung | Nein |

Nachhaltigkeit

| | |
|--------------|----|
| Halogenfrei | Ja |
| RoHS-konform | Ja |