



EH110



**Schaltuhr elektromechanisch ohne Gangreserve Tagesuhr 1W 16A**

**Technische Eigenschaften**

**Ausstattung**

Anzahl Kanäle 1

**Frequenz**

Frequenz 50 - 50 Hz

**Leistung**

Stromverbrauch während des Betriebs 0,50 VA

230 V Glüh- und Halogenlampen 900 W

Glühlampenlast 900 - 900 W

**Funktionen**

Anzahl Funktionskanäle 1

**Anschluss**

Anzahl der Kontakte 1

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 1 - 4 mm<sup>2</sup>

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 1 - 4 mm<sup>2</sup>

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur -10 - 45 °C

**Kapazität**

Anzahl Module 3

**Abmessungen**

Höhe 90 mm

Breite 65 mm

Tiefe 54 mm

**Texte**

Schaltart/Variante Wechsler, verwendbar als Öffner oder Schließer

Montageart Zur Montage Auf DIN-Hutschiene

**Elektrischer Strom**

Max. Strom (cos phi 0,6) 3 A

Schaltstrom 16 A

**Ausdauer**

Elektrische Lebensdauer bei Nennlast in AC1 50000

**Texte**

Anschlussart Mit Schraubklemmen

**Spannung**

Bemessungsbetriebsspannung Ue 230 - 230 V

**Leistung**

Verlustleistung bei Volllast 1 W

**Einstellungen**

Programmzyklen Programmzyklen: 24 Stunden

**Beleuchtung**

Stromversorgung der LED-Lampe 450 W

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform Ja