



1109180



**TVG-9/1 Aussenstation für Türlautsprecher 9/1 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

Einbautiefe Gehäuse 55 mm

**Werkstoff**

Farbe Edelstahl

**Installation, Montage**

Montage auf Unterputz

**Funktionen**

Türkommunikationsart Audio

**Werkstoff**

Werkstoff Edelstahl

Glanzgrad Matt

Werkstoff Ruftaster Edelstahl

**Abmessungen**

Dicke Putzausgleich 12 mm

Materialstärke 2 mm

**Spannung**

Betriebsspannung LED 12 - 12 V

**Bedienelemente und Anzeigen**

Anzahl Ruftasten 9

**Kompatibilität**

Installationstechnik für Türkommunikation 1+n-Audio  
2Draht  
i2Audio

**Texte**

Gehäuse Gehäuse UP aus Edelstahl mit Mauerankern und ausstellbaren Auflageblechen

Beschriftung Namensschildwechsel von vorne mit AVZ-SRN Namensschild-Schlüssel

Beleuchtung Langlebige, homogene weiße LED Namensschild-Hinterleuchtung

Schutz Demontageschutz durch Schrauben Spezial ZY

Montageart Für senkrechte Montage

Dichtung Mit Fugendichtungsband

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform Ja