



1109182



TVG-9/3 Aussenstation für Türlautsprecher 9/3 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Einbautiefe Gehäuse 55 mm

Werkstoff

Farbe Edelstahl

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Funktionen

Türkommunikationsart Audio

Werkstoff

Werkstoff Edelstahl

Glanzgrad Matt

Werkstoff Ruftaster Edelstahl

Abmessungen

Dicke Putzausgleich 12 mm

Materialstärke 2 mm

Spannung

Betriebsspannung LED 12 - 12 V

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl Ruftasten 9

Kompatibilität

Installationstechnik für Türkommunikation 1+n-Audio
2Draht
i2Audio

Texte

Gehäuse Gehäuse UP aus Edelstahl mit Mauerankern und ausstellbaren Auflageblechen

Beschriftung Namensschildwechsel von vorne mit AVZ-SRN Namensschild-Schlüssel

Beleuchtung Langlebige, homogene weiße LED Namensschild-Hinterleuchtung

Schutz Demontageschutz durch Schrauben Spezial ZY

Montageart Für senkrechte Montage

Dichtung Mit Fugendichtungsband

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja