



FWB53D

Feldvert. AP, univers, IP44, SKII, 180PLE, 3x5 Reihen 800x800x161mm, leer m. Tür

#### Technische Eigenschaften

##### Abmessungen

Höhe	800 mm
Breite	800 mm
Tiefe	165 mm
Materialdicke Seitenwand	1 mm

##### Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schließungstyp	3-Punkt Schloss
Stoßfestigkeit IK	IK09

##### Ausstattung

Anzahl Felder	3
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	6

##### Installation, Montage

Montage auf	Aufputz
Geeignet für Außenbereich	Nein

##### Werkstoff

Farbe	Reinweiß
RAL Nummer	9010
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Werkstoff	Stahl

##### Ausstattung

Anzahl Reihen	5
---------------	---

##### Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	2
Anzahl der Schlösser	0
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein

##### Elektrischer Strom

Nennstrom	125 A
-----------	-------

##### Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----

#### Abbildungen | Zeichnungen

