



FWB53N

**univers Rozdzielnica FW IP44/II 800x800x160**

**Właściwości techniczne**

**Instalacja, montaż**

Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie
Sposób montażu	Montaż powierzchniowy

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy	125 A
-----------------	-------

**Sprzęt**

Liczba szyn	11
Liczba rzędów	11
Liczba sekcji w poziomie	3
Z zamkiem	Nie
Posiada blok zacisków neutralnych	Nie

**Pojemność**

Liczba modułów	108
----------------	-----

**Funkcje**

Posiada wyłącznik główny zabezpieczający	Nie
Z wlotami przewodów	Tak

**Wymiary**

Wysokość	800 mm
Szerokość	800 mm
Głębokość	165 mm
Wysokość wbudowania	800 mm

**Pokrywa, drzwi**

Liczba drzwi obudowy	2
----------------------	---

**Wymiary**

Szerokość wbudowania	800 mm
----------------------	--------

**Pokrywa, drzwi**

Liczba zamków	1
---------------	---

**Wymiary**

Zakres głębokości wbudowania	161 mm
Liczba jednostek szerokości	36

**Pokrywa, drzwi**

Typ uchwytu	Uchwyt na zawiasach
Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Nie
Typ drzwi	Pojedyncze drzwi

**Rodzaj połączenia**

Liczba wejść kablowych	12
------------------------	----

**Łączność**

Rodzaj montażu	Montaż powierzchniowy
----------------	-----------------------

**Materiały**

Materiał	Stal
Kod RAL	9010
Kolor	Czysta biel

**Sprzęt**

Posiada blok zacisków uziemiających	Nie
Posiada płytę montażową	Nie

---

**Bezpieczeństwo**

Klasa ochronności	Klasa izolacji II
Odporność na uderzenie IK	IK09
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP44
Typ blokowania	Blokada na pręt Bez zamka
Badanie rozżarzonym drutem	750 °C

---

**Zrównoważony rozwój**

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----