



FWB54D

Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, bez přístrojového roštu, 800x1050x161

Technické vlastnosti

Rozměry

| | |
|------------------|---------|
| Výška | 800 mm |
| Šířka | 1050 mm |
| Hloubka | 165 mm |
| Tloušťka bočnice | 1 mm |

Bezpečnost

| | |
|------------------------|-----------------|
| Stupeň krytí IP | IP44 |
| Třída izolace | Třída izolacell |
| Typ uzamčení | 3-bodová páka |
| Mechanická odolnost IK | IK09 |

Vybavení

| | |
|------------------------------|---|
| Počet polí v šířce | 4 |
| Počet otvorů v desce příruby | 8 |

Instalace, montáž

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Montáž | Montáž na omítku |
| Vhodné pro venkovní použití | Ne |

Materiál

| | |
|----------|-------------------|
| Barva | Bílá |
| Kód RAL | 9010 |
| Povrch | Práškové lakování |
| Materiál | Ocel |

Vybavení

| | |
|-----------------------|---|
| Počet řad v rozvaděči | 5 |
|-----------------------|---|

Kryt, dveře

| | |
|-----------------------|----|
| Počet dveří rozvaděče | 2 |
| Počet zámků | 0 |
| Dveře/kryt průhledné | Ne |

Elektrický proud

| | |
|-----------------|-------|
| Jmenovitý proud | 125 A |
|-----------------|-------|

Udržitelnost

| | |
|----------------------------|-----|
| V souladu se směrnicí RoHS | Ano |
|----------------------------|-----|

Ilustrace a výkresy

