



FWB54S

FW ΕΡΜΑΡΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΛ. 4ΣΤ 5X48Μ ΑΔΙΑΦ. ΠΟΡΤΑ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Κατάλληλο για εξωτερική χρήση	Όχι
Τοποθέτηση	Επίτοιχη τοποθέτηση

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	125 A
------------------	-------

Εξοπλισμός

Αριθμός ραγών	20
Αριθμός σειρών	5
Αριθμός τμήματος σε πλάτος με κλειδαριά	4
Διαθέτει τερματικό συνδέσεων ουδέτερου	Ναι

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	240
-------------------	-----

Λειτουργίες

Έχει κύριο διακόπτη προστασίας	Όχι
Με εισόδους αγωγών	Ναι

Διαστάσεις

Ύψος	800 mm
Πλάτος	1050 mm
Βάθος	165 mm

Κάλυμμα, πόρτα

Αριθμός πορτών ερμαρίου	2
Αριθμός κλειδαριών	1

Διαστάσεις

Ενσωματωμένο βάθος	161 mm
Αριθμός μονάδων πλάτους	48

Κάλυμμα, πόρτα

Τύπος λαβής	Μεντεσές
Με διάφανη πόρτα	Όχι

Σύνδεση

Αριθμός εξαρτημάτων εισόδου καλωδίων	16
--------------------------------------	----

Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης	Επίτοιχη τοποθέτηση
-----------------	---------------------

Υλικά

Υλικό	Μεταλλικό
Κωδικός RAL	9010
Χρώμα	Λευκό

Εξοπλισμός

Διαθέτει μπλοκ ακροδεκτών γείωσης	Ναι
Έχει πλάκα τοποθέτησης	Όχι

Ασφάλεια

Κλάση προστασίας	Κατηγορία μόνωσης II
Αντοχή σε κρούση IK	IK09
Κατηγορία προστασίας (IP)	IP44
Τύπος κλειδώματος	Κλείδωμα μπάρας χωρίς κλειδαριά
Glow wire test	750 °C

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS

Ναι