



LNH00020M6

NH-Sicherungseinsatz NH000 gG 690V 20A Kombimelder Griffflasche spannungsführend

Technische Eigenschaften

Architektur

Auslösecharakteristik

gG

Sicherung

Sicherungsgröße

NH000

Sicherungscharakteristik

gG

Spannung

Versorgungsspannungsart

AC

Elektrischer Strom

Nennstrom

20 A

Einsatzbedingungen

Isoliert

Nein

Elektrische Hauptattribute

Ausschaltvermögen Icn AC nach IEC60898-1

80 kA

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom

2.60 W

Abmessungen

Höhe

79 mm

Breite

21 mm

Tiefe

51 mm

Nachhaltigkeit

Halogenfrei

Ja

REACH-konform

Ja

RoHS-konform

Ja