



LNH00020M6

Mespatroon NH000 20 A 690 V gG combimelder

Technische eigenschappen

Uitvoering

Afschakelkarakteristiek	gG
-------------------------	----

Zekering

Zekeringsgrootte	NH000
Kenmerken zekering	gG

Spanning

Type voeding	AC
Nominale spanning Ue	690 - 690 V
Nominale spanning bij AC 50 Hz	690 - 690 V

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	20 A
-----------------	------

Gebruiksvoorwaarden

Geïsoleerd	Nee
------------	-----

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens IEC 60898-1	80 kA
---	-------

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	2,60 W
----------------------------------	--------

Afmetingen

Hoogte	79 mm
Breedte	21 mm
Diepte	51 mm

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja