



LNH00020M6

Pojistka nožová NH000 gG 690V 20A dvojitá signalizace

Technické vlastnosti

Architektura

Vypínací charakteristika	gG
--------------------------	----

Pojistka

Velikost pojistky	NH000
-------------------	-------

Charakteristika pojistek	gG
--------------------------	----

Napětí

Typ napájecího napětí	AC
-----------------------	----

Elektrický proud

Jmenovitý proud	20 A
-----------------	------

Podmínky použití

Izolované	Ne
-----------	----

Hlavní elektrické atributy

Jmenovitá zkratová vypínací schopnost I _{cn} AC podle IEC 60898-1	80 kA
--	-------

Výkon

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	2,60 W
--	--------

Rozměry

Výška	79 mm
-------	-------

Šířka	21 mm
-------	-------

Hloubka	51 mm
---------	-------

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
---------------------	-----

V souladu s nařízením REACH	Ano
-----------------------------	-----

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----