



WH20150100A



#### kallysto Druckschalter S3 und Druck-Impulstaster mit Front für Kombination Weiss

##### Technische Eigenschaften

##### Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

##### Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

##### Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

##### Werkstoff

Farbe	Ultraweiss
RAL Nummer	9016
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	Unbehandelt

##### Kennzeichnung

Zusammenstellung	Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
------------------	---

##### Anschlussmöglichkeiten

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

##### Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten	2
-------------------	---

##### Abmessungen

Abmessungen	60 x 60 mm
Einbautiefe	12 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	34 mm

##### Sicherheit

Schutzart IP	IP20
Stossfestigkeit IK	IK02

##### Architektur

Steuer-/Bedienelement	Taste
-----------------------	-------

##### Elektrischer Strom

Nennstrom	10 A
-----------	------

##### Texte

Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen
Beleuchtung	Beleuchtbar durch LED Leuchtpatrone
Schaltart/Variante	Wechselschalter S3 / Taster Wechsler

##### Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----