



M-MDG100

Geschlossenes Modul für Moduldach Breite 1000mm

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	14 mm
Breite	894 mm
Tiefe	154 mm

Ausstattung

Mit Kabeleinführung	Nein
Mit Entlüftung	Nein

Werkstoff

Werkstoff	Stahl
Farbe	Zink

Installation, Montage

Geeignet für Aussenbereich	Nein
----------------------------	------

Architektur

Geeignet zur Dachbeplankung	Ja
Geeignet zur Bodenbeplankung	Nein

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja