



GW2AB9011

Wip 55 mm, met pijl, 2-voudig, halogeenvrij, zwart

Technische eigenschappen

Uitvoering

Bedieningselement Dubbel wip

Bediening en signalering

Aantal toetsen 2

Materiaal

Kleur Grafietzwart

RAL-code 9011

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal PC-ABS

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte 55 mm

Breedte 55 mm

Diepte 7 mm

Capaciteit

Aantal modules 1

Aansluiting

Type connector/steker Zonder

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Klembevestiging
Klemverbinding

Samenstelling

Controlevenster/licht uitgang Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP30

Slagvastheid IK IK07

Teksten

Opdruk Met opgedrukt pijlsymbool

Identificatie

Samenstelling Centraalplaat

Geschikt voor

Hager data-componenten BRx

Duurzaamheid

Halogeenvrij Ja

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja