



M-RG303022

Standardschrank-plus IP55 300x2200x300 lackiert

Technische Eigenschaften

Abmessungen

| | |
|--------|---------|
| Höhe | 2200 mm |
| Breite | 300 mm |
| Tiefe | 300 mm |

Normen

| | |
|----------------|------|
| EMV Ausführung | Nein |
|----------------|------|

Ausstattung

| | |
|-------------------|------|
| Mit Montageplatte | Nein |
|-------------------|------|

Anschlussmöglichkeiten

| | |
|------------|-----------|
| Montageart | Anreihbar |
|------------|-----------|

Zubehör

| | |
|-----------------------|----|
| Zusatzgerät anreihbar | Ja |
|-----------------------|----|

Installation, Montage

| | |
|---------------------------|----|
| Geeignet für Bodenmontage | Ja |
|---------------------------|----|

Sicherheit

| | |
|--------------|----------------|
| Schutzart IP | IP55 |
| Schutzklasse | Schutzklasse I |

Werkstoff

| | |
|-----------|-------|
| Werkstoff | Stahl |
| Glanzgrad | Matt |

Nachhaltigkeit

| | |
|--------------|----|
| Halogenfrei | Ja |
| RoHS-konform | Ja |