



B06526



Centralino 36 moduli con portella fumè Pablo IP65 grigio IP65 36 GRI

Caratteristiche tecniche

Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a parete

Corrente

Corrente nominale 125 A

Equipaggiamento

Numero di guide DIN 2

Numero di file 2

Con serratura No

Con morsettiera di neutro Si

Numero di moduli

Numero di moduli 36

Serie

Altezza 470 mm

Larghezza 426 mm

Profondità 148 mm

Larghezza di montaggio 426 mm

Porta / coperchio

Numero di porte del quadro elettrico 1

Serie

Numero di unità in larghezza 19

Porta / coperchio

Porta/frontale trasparente Si

Materiali

Materiale Plastica

Codice RAL 7035

Colore Grigio

Equipaggiamento

Con morsettiera di terra No

Con piastra di montaggio No

Materiali

Resistente agli ultravioletti Si

Protezione

Classe protezione Isolamento classe II

Resistenza agli urti IK IK09

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP65

Tipo di bloccaggio Senza serratura

Grado di resistenza al filo incandescente GWT 650 °C

Sostenibilità

Conformità REACH – SVHC free Si

Conformità ROHS Si

Illustrazioni | Disegni

