



REQ508X



**Aussenstation VIDEO, 8 WE 2Draht Edelstahl, one, 133,5 x 332 x 2 mm**

**Technische Eigenschaften**

**Werkstoff**

Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Edelstahl

**Bedienelemente und Anzeigen**

Anzahl Ruftasten	8
------------------	---

**Spannung**

Betriebsspannung	24 - 24 V
------------------	-----------

**Abmessungen**

Abmessungen	332 x 133.50 mm
Höhe	332 mm
Breite	133.50 mm
Tiefe	25 mm
Kamerakuppel Durchmesser	33 mm

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-20 - 55 °C
Lager-/Transporttemperatur	-30 - 80 °C

**Funktionen**

Türkommunikationsart	Audio + Video
----------------------	---------------

**Anschluss**

Leiterquerschnitt	0 - 0 mm <sup>2</sup>
-------------------	-----------------------

**Installation, Montage**

Montage auf	Unterputz Aufputz
-------------	----------------------

**Texte**

Montageart	Für senkrechte Montage Bruchsichere, flächenbündige Ruftaster Montage in Gehäuse AP oder UP
Anschluss	Steckbarer Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen
Beleuchtung	Langlebige, homogene weiße LED Ruftasten-Hinterleuchtung LED Nachtbeleuchtung für Kamera
Schutz	Lautsprecher und Mikrofon mit Durchstossschutz

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----