



WL1150



## Zásuvka schuko s víčkem, bílá lesk lesk

### Technické vlastnosti

#### Napětí

Jmenovité napětí	250 V
------------------	-------

#### Elektrický proud

Jmenovitý proud	16 A
-----------------	------

#### Podmínky použití

Provozní teplota	-10 - 35 °C
------------------	-------------

#### Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

#### Materiál

Barva	Bílá
Kód RAL	9016
Povrchová úprava	Lesklý
Materiál	Kov Umělá hmota
Povrch	Neošetřený

#### Rozměry

Výška	71 mm
Šířka	71 mm
Hloubka	47 mm
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž	35 mm

#### Instalace, montáž

Montáž	Zapuštěná montáž
--------	------------------

#### Konektivita

Typ připojení	Šroubová svorka
Druh montáže	Upevnění příchytkou Šroubovací přípojka

#### Vybavení

Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky	SCHUKO
Otočná středová vložka	Ne
Se zavěšeným víkem	Ano
S kulatým ochranným zemnicím kolíkem	Ano
Se signálním světlem	Ne

#### Příslušenství

Popisové pole	Ne
---------------	----

#### Kryt, dveře

Typ víka	Výklopný kryt se vrátí zpět
----------	-----------------------------

#### Kapacita

Počet modulů	0
--------------	---

#### Bezpečnost

Se zvýšenou ochranou proti dotyku	Ne
Mechanická odolnost IK	IK02
Stupeň krytí IP	IP20

#### Funkce

S orientačním osvětlením	Ne
S funkčním osvětlením	Ne

---

**Texty**

Potisk	Bez potisku
Kryt	Centrální krycí deska
Ochrana	Bez zvýšené ochrany proti nebezpečnému dotyku

---

**Vhodné pro**

lumina

---

**Udržitelnost**

Neobsahuje halogeny	Ano
Bez REACh-SVHC	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano