



WL1150



Розетка з з/к з кришкою Lumina, біла, 16A/230В

Технічні характеристики

Напруга

Номінальна напруга	250 V
--------------------	-------

Електричний струм

Номінальний струм	16 A
-------------------	------

Умови використання

Робоча температура	-10 - 35 °C
--------------------	-------------

Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

Матеріали

Colour	Білий
Код RAL	9016
Обробка поверхні	Глянцевий
Матеріал	Метал Пластик
Обробка	Необроблений

Розміри

Висота	71 mm
Ширина	71 mm
Глибина	47 mm
Вбудовувані коробки прихованого монтажу	35 mm

Установлення, монтаж

Монтаж на	Внутрішня установка
-----------	---------------------

Підключення

Тип з'єднання	Гвинтова клемма
Тип монтажу	Гачкове кріплення Гвинтове з'єднання

Обладнання

Тип розетки роз'єму/вилки	SCHUKO
Поворотна центральна вставка	Ні
З відкидною кришкою	Так
З круглим захисним заземлювальним штифтом	Так
З сигнальною лампою	Ні

Аксессуары

Має поле для маркування	Ні
Попередньо оснащено	Розетка

Кришка, дверцята

Тип кришки	Відкидна кришка відкидається назад
------------	------------------------------------

Емність

Кількість модулів	0
-------------------	---

Безпека

З посиленням захистом від контакту	Ні
Ударостійкість IK	IK02
Клас захисту від проникнення (IP)	IP20

Функції

З орієнтаційним освітленням	Ні
З функціональним освітленням	Ні

Ідентифікація

З відбитком	Ні
-------------	----

Тексти

Відбиток	Без надруку
Накладка	Центральна кришка
Захист	Без посиленого захисту контакту
Тип з'єднання	З гвинтовими клеммами

Сумісний із

lumina	
--------	--

Sustainability

Без галогену	Так
REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так