



WL1152



Розетка з з/к з кришкою Lumina, срібна, 16A/230В

Технічні характеристики

Напруга

Номінальна напруга 250 V

Електричний струм

Номінальний струм 16 A

Умови використання

Робоча температура -10 - 35 °C

Частота

Частота 50 - 60 Hz

Матеріали

Colour Срібний

Код RAL 9006

Обробка поверхні Матовий

Матеріал Метал

Пластик

Обробка Покриті лаком

Розміри

Висота 71 mm

Ширина 71 mm

Глибина 47 mm

Вбудовувані коробки прихованого монтажу 35 mm

Установлення, монтаж

Монтаж на Внутрішня установка

Підключення

Тип з'єднання Гвинтова клема

Тип монтажу Гачкове кріплення

Гвинтове з'єднання

Обладнання

Тип розетки роз'єму/вилки SCHUKO

Поворотна центральна вставка Ні

З відкидною кришкою Так

З сигнальною лампою Ні

Акcesуари

Має поле для маркування Ні

Кришка, дверцята

Тип кришки Відкидна кришка відкидається назад

Емність

Кількість модулів 0

Безпека

З посиленим захистом від контакту Ні

Ударостійкість IK IK02

Клас захисту від проникнення (IP) IP20

Функції

З орієнтаційним освітленням Ні

З функціональним освітленням Ні

Ідентифікація

З відбитком Ні

Тексти

| | |
|----------|---------------------------------|
| Накладка | Центральна кришка |
| Захист | Без посиленого захисту контакту |

Сумісний із

lumina

Sustainability

| | |
|--------------------|-----|
| Без галогену | Так |
| REACH-SVHC free | Так |
| Відповідність RoHS | Так |