



WL1153



**ŠUKO utičnica sa poklopcem, 16A 250V, crna**

**Tehničke karakteristike**

**Napon**

Nazivni napon 250 V

**Električna struja**

Nazivna struja 16 A

**Uvjeti korištenja**

Radna temperatura -10 - 35 °C

**Frekvencija**

Frekvencija 50 - 60 Hz

**Materijali**

Boja Crna  
RAL kod 9004  
Obrada površine Mat  
Materijal Metal  
Plastika  
Obrada Lakirano

**Dimenzije**

Visina 71 mm  
Širina 71 mm  
Dubina 47 mm  
Montažna dubina ugradbenih kutija 35 mm

**Instalacija, montaža**

Montiranje na PŽ montaža

**Povezivost**

Vrsta veze Vijčana stezaljka  
Vrsta montaže Montaža kralama  
Vijčani spoj

**Oprema**

Vrsta priključaa/utikača za utičnicu SCHUKO  
Rotirani centralni umetak Ne  
Sa zglobnim poklopcem Da  
Sa signalnom lampom Ne

**Pribor**

Ima polje za označavanje Ne

**Poklopac, vrata**

Vrsta poklopca Poklopac sa šarkama se vraća

**Kapacitet**

Broj modula 0

**Sigurnost**

Sa pojačanom zaštitom od kontakta Ne  
Otpornost na udarce IK IK02  
Ingress Protection (IP) klasa IP20

**Funkcije**

Sa orijentacijskim osvjetljenjem Ne  
Sa funkcijskom rasvjete Ne

**Identifikacija**

Sa otiskom Ne

---

**Tekst**

Poklopac	Poklopac centralne ploče
Zaštita	Bez poboljšane zaštite od kontakta

---

**Pogodno za**

lumina

---

**Održivost**

Bez halogena	Da
REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da