



451510



Antennen-Steckdose 2Loch TV,FM, 10dB Durchgangsdose

Technische Eigenschaften

Konnektivität

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

Dämpfung

Anschlussdämpfung bei 2150 MHz	10,50 dB
Anschlussdämpfung bei 860 MHz	7,50 dB
Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz	7 dB
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz	4 dB

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Durchgangsdose
-----------------------	----------------

Frequenz

Frequenz Bandbreite	5 - 2400 MHz
Breitbandtechnologie	5 - 2400 MHz

Ausstattung

Anzahl der Ausgänge	2
---------------------	---

Werkstoff

Werkstoff	Metall
-----------	--------

Abmessungen

Tiefe	27,20 mm
Einbautiefe	40 mm

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Texte

Funktion	HDTV geeignet
Anschlussart	Mit Steckklemme
Tragplatte/Tragrings	Äußere Ösen am Tragrings abbrechbar für runde Designs

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja