



451520



Utičnica, antenska, 2 rupe, TV, FM 20dB, 1930/Glas/R.classic, prolazna

Tehničke karakteristike

Povezivost

Vrsta montaže Montaža vijcima

Prigušivanje

Gubitak pri 2150 MHz	23 dB
Gubitak pri 860 MHz	20 dB
Gubitak pri 2150 MHz	1,40 dB
Gubitak pri 860 MHz	0,60 dB

Veza

Vrsta priključka/utikača Prolazna utičnica

Frekvencija

Frekvencijski pojas	5 - 2400 MHz
Broadband tehnologija	5 - 2400 MHz

Oprema

Broj izlaza 2

Materijali

Materijal Metal

Dimenzije

Dubina 27,20 mm

Instalacija, montaža

Montiranje na PŽ montaža

Tekst

Funkcija	Prikladno za HDTV
Vrsta veze	Sa ubodnim stezaljkama
Nosač ploča/nosiviprsten	Vanjske ušice na potpornom prstenu mogu se odlomiti za postizanje okruglog dizajna

Održivost

Bez halogena	Da
REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da