




451520

Utičnica, antenska, 2 rupe, TV, FM 20dB, 1930/Glas/R.classic, prolazna

Tehničke karakteristike

Povezivost

Vrsta montaže	Montaža vijcima
---------------	-----------------

Prigušivanje

Gubitak pri 2150 MHz	23 dB
Gubitak pri 860 MHz	20 dB
Gubitak pri 2150 MHz	1,40 dB
Gubitak pri 860 MHz	0,60 dB

Veza

Vrsta priključka/utikača	Prolazna utičnica
--------------------------	-------------------

Frekvencija

Frekvencijski pojas	5 - 2400 MHz
---------------------	--------------

Oprema

Broj izlaza	2
-------------	---

Materijali

Materijal	Metal
-----------	-------

Dimenzije

Dubina	27,20 mm
--------	----------

Instalacija, montaža

Montiranje na	PŽ montaža
---------------	------------

Održivost

Bez halogena	Da
Usklađeno sa REACH	Da
Usklađeno sa RoHS	Da