



451520



## Anténní zásuvka TV-R, průchozi, serie 1930/glas/R.classic

### Technické vlastnosti

#### Konektivita

Druh montáže	Upevnění šrouby
--------------	-----------------

#### Oslabení

Připojovací tlumení při 2150 MHz	23 dB
Připojovací tlumení při 860 MHz	20 dB
Průchodové tlumení při 2150 MHz	1,40 dB
Průchodové tlumení při 860 MHz	0,60 dB

#### Připojení

Typ konektoru/zástrčky	Průchozí zásuvka
------------------------	------------------

#### Frekvence

Šířka frekvenčního pásma	5 - 2400 MHz
Širokopásmová technologie	5 - 2400 MHz

#### Vybavení

Počet výstupů	2
---------------	---

#### Materiál

Materiál	Kov
----------	-----

#### Rozměry

Hloubka	27,20 mm
---------	----------

#### Instalace, montáž

Montáž	Zapuštěná montáž
--------	------------------

#### Texty

Funkce	Vhodné pro HDTV
Typ připojení	S bezšroubovými svorkami
Nosná deska/nosný rám	Vnější oka na nosném kroužku vylomitelná pro kulatý vzhled

#### Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
Bez REACh-SVHC	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano