



510401



Drucktaster und Lichtsignal E10 mit Z.-Stk. 1930/Glas/Palazzo schwarz, glänzend

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung 250 V

Leistung

Glühlampenlast 2 - 2 W

Werkstoff

Farbe Schwarz

RAL Nummer 9005

Glanzgrad Glänzend

Werkstoff Metall
Kunststoff

Oberfläche Unbehandelt

Abmessungen

Tiefe 39 mm

Konnektivität

Montageart Schraubbefestigung

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

Texte

Beleuchtung Für Beleuchtung und Kontrollschaltung

Aufdruck Ohne Aufdruck

Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja

RoHS-konform Ja