



HW4E416DE

Int.automático ACB HW4 1600A 4P 66kA extraíble p.unidad disparo sentinel Energy

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	1600 A
Poder de corte último Icu a 400V AC (EN 60947-2)	66 kA
Poder de corte de servicio Ics a 230 V AC según IEC 60947-2	66 kA
Poder de corte de servicio Ics a 400 V AC según IEC 60947-2	66 kA

Endurancia

Número de maniobras mecánicas	20000
-------------------------------	-------

Equipo

Número de contactos auxiliares como contacto conmutado	6
--	---

Tensión

Tensión asignada de aislamiento Ui	1000 V
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)	12000 V
Tipo de alimentación de tensión	CA

Resistencia

Resistencia interna	13 $\mu\Omega$
---------------------	----------------

Arquitectura

Número de polos	4
Tipo de construcción del dispositivo	Extraíble
Tipo de polo	4P4D N:0/50/100/200%

Potencia

Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal	86,20 W
--	---------

Sostenibilidad

Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí