



KDN480A

**Phasenschiene 4 polig mit Gabelanschluss 16mm<sup>2</sup> 80A 12 Module**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	80 A
-----------	------

**Architektur**

Polanzahl	4
-----------	---

**Abmessungen**

Länge	210 mm
-------	--------

**Spannung**

Stoßspannungsfestigkeit Uimp	4500 V
------------------------------	--------

Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 - 400 V
-------------------------------	-------------

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	16 mm <sup>2</sup>
---	--------------------

Anschluss-/Steckertyp	Phasenschiene mit Gabel
-----------------------	-------------------------

**Kapazität**

Anzahl Module	12
---------------	----

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
-------------	----

REACH-SVHC frei	Ja
-----------------	----

RoHS-konform	Ja
--------------	----