



KDN480B

**Phasenschiene 4 polig mit Gabelanschluss 16mm<sup>2</sup> 80A 56 Module**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 80 A

**Architektur**

Polanzahl 4

**Abmessungen**

Länge 1000 mm

**Spannung**

Stoßspannungsfestigkeit U<sub>imp</sub> 4500 V

Bemessungsbetriebsspannung U<sub>e</sub> 230 - 400 V

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 16 mm<sup>2</sup>

Anschluss-/Steckertyp Phasenschiene mit Gabel

**Kapazität**

Anzahl Module 56

**Nachhaltigkeit**

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja