



UM30A2

### Barre Cu perforée M6 400A 30X5 longueur 880

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Courant assigné nominal | 400 A |
|-------------------------|-------|

##### Dimensions

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Largeur/épaisseur du jeu de barres | 5 - 5 mm |
| Hauteur du jeu de barres           | 30 mm    |
| Longueur du jeu de barre           | 880 mm   |

##### Equipement

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Nombre de travée de large | 1 |
|---------------------------|---|

##### Matière

|          |        |
|----------|--------|
| Matériau | Cuivre |
|----------|--------|

##### Equipement

|                      |      |
|----------------------|------|
| Type de jeu de barre | Plat |
|----------------------|------|

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| REACH-sans SVHC              | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |