



UM30A2

Pletina de cobre perforada M6 880x30x5 mm, para arm. quadro4/5/plus

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 400 A

Dimensiones

Anchura/grosor de la barra de conexión 5 - 5 mm

Altura de la barra 30 mm

Longitud del embarrado 880 mm

Equipo

Número de sección en anchura 1

Materiales

Material Cobre

Equipo

Tipo de barra Plano

Sostenibilidad

Conforme REACH Sí

Conforme RoHS Sí