



UM30A2

Barra in rame forata e filettata M6 sezione 30x5 L880

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente nominale	400 A
-------------------	-------

Serie

Larghezza/spessore sbarra	5 - 5 mm
Altezza sbarra	30 mm
Lunghezza del sistema barre	880 mm

Equipaggiamento

Numero di sezioni in larghezza	1
--------------------------------	---

Materiali

Materiale	Rame
-----------	------

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si