



UM30A2

### Barra in rame forata e filettata M6 sezione 30x5 L880

#### Caratteristiche tecniche

##### Corrente

Corrente nominale	400 A
-------------------	-------

##### Serie

Larghezza/spessore sbarra	5 - 5 mm
---------------------------	----------

Altezza sbarra	30 mm
----------------	-------

Lunghezza del sistema barre	880 mm
-----------------------------	--------

##### Equipaggiamento

Numero di sezioni in larghezza	1
--------------------------------	---

##### Materiali

Materiale	Rame
-----------	------

##### Equipaggiamento

Tipo di sistema sbarre	Piano
------------------------	-------

##### Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free	Si
------------------------------	----

Conformità ROHS	Si
-----------------	----