



UM30A2

**Samlingsskenor, för lodrätt montage, 30X5mm för byggsatshöjd 900mm**

**Tekniska egenskaper**

**Elektrisk ström**

Märkström	400 A
-----------	-------

**Dimensioner**

Bredd/tjocklek samlingsskena	5 - 5 mm
Höjd samlingsskena	30 mm
Strömskenans längd	880 mm

**Utrustning**

Antal sektioner i bredd	1
-------------------------	---

**Material**

Material	Koppar
----------	--------

**Utrustning**

Typ samlingsskenor	Flat
--------------------	------

**Hållbarhet**

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja