



UM30A4

Barre Cu perforée M6 630A 30X10 longueur 430

Caractéristiques techniques

Courant électrique

| | |
|-------------------------|-------|
| Courant assigné nominal | 630 A |
|-------------------------|-------|

Dimensions

| | |
|------------------------------------|------------|
| Largeur/épaisseur du jeu de barres | 10 - 10 mm |
| Hauteur du jeu de barres | 30 mm |
| Longueur du jeu de barre | 430 mm |

Equipement

| | |
|---------------------------|---|
| Nombre de travée de large | 1 |
|---------------------------|---|

Matière

| | |
|----------|--------|
| Matériau | Cuivre |
|----------|--------|

Equipement

| | |
|----------------------|------|
| Type de jeu de barre | Plat |
|----------------------|------|

Durabilité

| | |
|------------------------------|-----|
| REACH-sans SVHC | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |