



UM30A4

Barre Cu perforée M6 630A 30X10 longueur 430

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 630 A

Dimensions

Largeur/épaisseur du jeu de barres 10 - 10 mm

Hauteur du jeu de barres 30 mm

Longueur du jeu de barre 430 mm

Equipement

Nombre de travée de large 1

Matière

Matériau Cuivre

Durabilité

REACH-sans SVHC Oui

Conforme à la directive RoHS Oui