



UM30A4

Barra in rame forata e filettata M6 sezione 30x10 L430

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente nominale	630 A
-------------------	-------

Serie

Larghezza/spessore sbarra	10 - 10 mm
Altezza sbarra	30 mm
Lunghezza del sistema barre	430 mm

Equipaggiamento

Numero di sezioni in larghezza	1
--------------------------------	---

Materiali

Materiale	Rame
-----------	------

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si