



UM30A4

Barra de cobre perf. M6 30x10 I.430

Características técnicas

Corrente elétrica

Corrente nominal	630 A
------------------	-------

Dimensões

Largura/espessura da barra condutora	10 - 10 mm
Altura do barramento	30 mm
Comprimento do barramento	430 mm

Equipamento

Número de secções	1
-------------------	---

Materiais

Material	Cobre
----------	-------

Equipamento

Tipo de barra condutora	Plano
-------------------------	-------

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim