



UM30A5

### Barre Cu perforée M6 630A 30X10 longueur 880

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	630 A
-------------------------	-------

##### Dimensions

Largeur/épaisseur du jeu de barres	10 - 10 mm
Hauteur du jeu de barres	30 mm
Longueur du jeu de barres	880 mm

##### Equipement

Nombre de travée de large	1
---------------------------	---

##### Matières

Matière	Cuivre
---------	--------

##### Equipement

Type de jeu de barre	Plat
----------------------	------

##### Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui