



UM30A5

Barre Cu perforée M6 630A 30X10 longueur 880

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	630 A
-------------------------	-------

Dimensions

Largeur/épaisseur du jeu de barres	10 - 10 mm
Hauteur de barre du jeu de barres	30 mm
Longueur de barre du jeu de barres	880 mm

Equipement

Nombre de travée de large	1
---------------------------	---

Matière

Matière	Cuivre
---------	--------

Equipement

Type de jeu de barre	Plat
----------------------	------

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui