



UM30A5

Pletina de cobre perforada M6 880x30x10 mm, para arm. quadro4/5/plus

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	630 A
----------------------------	-------

Dimensiones

Anchura/grosor de la barra de conexión	10 - 10 mm
Altura de la barra	30 mm
Longitud del embarrado	880 mm

Equipo

Número de sección en anchura	1
------------------------------	---

Materiales

Material	Cobre
----------	-------

Equipo

Tipo de barra	Plano
---------------	-------

Sostenibilidad

Sin halógenos	Sí
Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí